

## DÉSODORISANT LAVE-VAISSELLE.

Présentation sous forme de coque thermo formée contenant un liquide parfumé et fonctionnant sur le principe d'une membrane de diffusion spécialement étudiée pour réguler le parfum à basse comme à haute température.

### LIEUX D'UTILISATION

Lave-vaisselle.

### MODE D'EMPLOI

Enlever le film aluminium en tirant doucement sur la languette. Eviter d'endommager la membrane durant cette opération.

Accrocher le désodorisant à l'arrière du panier supérieur. Vérifier que la pâle rotative ne touche pas le désodorisant.

Pour garder sa stabilité, conserver dans sa coque sans enlever le film aluminium à l'abri du soleil et de toutes autres sources de chaleur. Stocker le produit dans son contenant d'origine, parfaitement fermé à température ambiante.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Tenir hors de la portée des enfants, ne pas avaler.  
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage et l'étiquette.

Pour des données complémentaires, consulter la FDS disponible sur simple demande.

### CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

ASPECT : Liquide  
COULEUR : Jaune - Rosé ou Bleu suivant les parfums  
ODEUR : Citron - Neutral - Pamplemousse  
Composition parfumante, 1 ou 2 chambres  
DENSITE RELATIVE : approx 0.926 (1 chambre)  
DENSITE RELATIVE : approx 0.861 g/cm<sup>3</sup> (2 chambres)  
POINT ECLAIR : 83°C  
Conditionnement : Sous blister, en boîte à soufflet  
Boîte de 25.  
Accessoire : boîtier sur demande